Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9665.760 Flange para entrada de cabos

Estado: 16-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9665.760 - Flange para entrada de cabos para chapa de teto

Flanges para entrada de cabos, com perfurações métricas pré-estampadas, membranas de vedação, luvas de entrada, ou lisas.



Recursos

Cód. Ref.	SV 9665.760
Modelo	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Descrição do produto	Para introdução simples e segura dos cabos pelo teto.
Material	Material de isolamento
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui vedação
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Dimensões	Largura: 250 mm Profundidade: 160 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.25
Peso bruto	0.281
Número da tarifa alfandegária	39269097

© Rittal 2025

Recursos

EAN	4028177382459
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3