

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.410

**Módulo de seccionadores sob
carga para fusíveis NH**

Estado: 31-01-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - Módulo de seccionadores sob carga para fusíveis NH

Indicado para o alojamento de seccionadores sob carga para fusíveis NH para a montagem de placas de montagem, cobertura lacrável.



Recursos

Cód. Ref.	SV 9666.410
Descrição do produto	Adequados para a instalação dos seccionadores sob carga para fusíveis NH para montagem em placa. A cobertura pode ser blindada.
Material	Cobertura: poliestirol Travessa: Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Indicação de montagem	Ao utilizar os seccionadores sob carga para fusíveis NH 2 x tamanho 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x tamanho 3 (9344.310/.330/.350), é necessário usar a travessa 9666.420 e o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.060 como unidade modular
Dimensões	Largura: 250 mm Altura: 450 mm
Tamanho	Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3

Recursos

Adequado para o item com o código de referência	9344.210
	9344.230
	9344.250

Para tamanho	1 x Gr. 2
--------------	-----------

Emb.	1 unid.
------	---------

Peso líquido	0.95
--------------	------

Peso bruto	1.082
------------	-------

Número da tarifa alfandegária	85369095
-------------------------------	----------

EAN	4028177676374
-----	---------------

ETIM 9	EC001893
--------	----------

ECLASS 8.0	27400608
------------	----------

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--