


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9671.208

Régua perfurada para montagem

Estado: 09-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9671.208 - Réguas perfuradas para montagem para porta parcial

Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9671.208
Descrição do produto	Para montagem posterior em portas parciais. As réguas perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm
Material	Chapa de aço de 1 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	698 mm
Dimensões	Comprimento: 698 mm
Adequado para	Largura: = 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm
Emb.	10 unid.
Peso líquido	2.01
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177619630
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501