

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.150 Portas parciais

Estado: 01-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.150 - Portas parciais para TS

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.



Recursos

Cód. Ref.	TS 9672.150
Descrição do produto	Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Régua de divisão Dobradiças Peças de fecho Inclui material de fixação

Recursos

Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 2.000 mm
Adequado para	Largura: = 400 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 54 com o armário completo
Emb.	1 unid.
Peso líquido	15,8 kg
Peso bruto	16,04 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Descrição do produto	SV Porta parcial c/400x2000mm