

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.065

Chave seccionadora NH

Estado: 18-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.065 - Chave seccionadora NH

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SV 9677.065 |
| Modelo | ativação com 3 polos |
| Funcionamento | Interruptor instantâneo automático para acionamento independente do operador Interrupção dupla para corte confiável dos contatos |
| Material | Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata |
| Cor | Chassi: RAL 7035 Tampa: RAL 7001 Puxador: RAL 7016 |
| Para tamanho NH | 00 |
| Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras | 185 mm |
| Saída dos condutores | Embaixo |
| Tipo de ligação (elétrica) | Parafuso M8 |
| Installation type | Fixação com parafusos |
| Qtd. de polos | 3 polos |
| Tensão nominal de serviço | 800 V (AC), 3~ |
| Corrente nominal de serviço máxima | 160 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusíveis) |
| Para montagem de conversor | sim |

Recursos

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensões | Largura: 50 mm Altura: 676 mm |
| Conexão de condutores cilíndricos | 1,5 - 95 mm ² |
| Adequado para barras | Altura: 10 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 5,02 kg |
| Peso bruto | 5,14 kg |
| Teor de cobre (kg / unidade) | 0,959 |
| Número da tarifa alfandegária | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Descrição do produto | SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outlet bottom, screw attachment |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Explicações | Declaration of conformity Declaración de conformidad UK |
|-------------|--|