



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.500

Suporte de barramento (185 mm)

Estado: 10-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

SV 9677.500 - Suporte de barramento (185 mm)

Para barras chatas de cobre de 40/60/80/100/120 x 10 mm

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.500
Material	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui elementos para a fixação de cobertura de proteção contra contatos acidentais (bandeja da base)
Qtd. de polos	3 polos 185 mm
Adequado para barras	40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
Qtd. de polos	3 polos
Tensão nominal de serviço	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Emb.	2 unid.
Peso líquido	1.72
Peso bruto	1.92
Número da tarifa alfandegária	85469010
EAN	4028177705326
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK