

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.930 Adaptadores

Estado: 28-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.930 - Adaptadores para os componentes RiLine Compact

Para a montagem dos componentes RiLine Compact em sistemas de barramento de 185 mm.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.930
Material	Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras	185 mm
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Installation type	Fixação com parafusos
Qtd. de polos	3 polos
Corrente nominal máx.	320 A
Tensão nominal de serviço	690 V, 3~
Nota	Para fixação em barras perfuradas. É necessário considerar que não há perfil de cobertura montado na área dos equipamentos. Ao montar o adaptador em barras com proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Para montagem de conversor	sim
Dimensões	Largura: 100 mm Altura: 670 mm
Adequado para barras	Altura: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,6 kg
Peso bruto	2,769 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010

# Recursos

---

ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descrição do produto	SV Adaptador de 320 A (2 x 160 A), 3 polos, saída dos condutores em cima/embaixo, fixação com parafusos, para componentes RiLine Compact

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
------------	--------------------