

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.952

Conversores de corrente

Estado: 06-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.952 - Conversores de corrente

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.952
Descrição do produto	Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material	Poliamida
Para tamanho	3
Adequado para o item com o código de referência	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Potência nominal	1,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos	2,5 - 4 mm ²
Frequência nominal	50 - 60 Hz
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,136 kg
Peso bruto	0,146 kg

Recursos

Número da tarifa alfandegária	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Descrição do produto	SV Conversor de corrente 500 A/5 A para chave seccionadora NH tamanho 3 / adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX)
