


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9681.206**

**Réguia perfurada para montagem**

Estado: 13-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9681.206 - Régua perfurada para montagem para porta parcial

Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9681.206
Descrição do produto	Para montagem posterior em portas parciais. As régua perfurada para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas, como canaletas de cabos, suportes de conduítes, etc., na parte interna das portas. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm.
Material	Chapa de aço de 1 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Comprimento	398 mm
Indicação de montagem	Para armários com largura de 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206 Para armários com largura de 1200 mm: 2 x 9681.206
Dimensões	Comprimento: 398 mm
Adequado para	Largura: 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS	150 - 800 mm

## Recursos

Emb.	10 unid.
Peso líquido	1,2 kg
PCF/emb (cadle to gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Descrição do produto	SV Fita de montagem perfurada L: 398 mm, para porta parcial LA: 600x150-800 mm

## Aprovações

Explicações	Declaración de conformidad UK
-------------	-------------------------------