

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9681.208

Réguas perfuradas para montagem

Estado: 06-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9681.208 - Régua perfurada para montagem para porta parcial

Para instalação posterior em portas parciais, com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm para instalações personalizadas na parte interna das portas como, por exemplo, canaletas de cabos, suportes de mangueiras, etc.



Recursos

| | |
|--|--|
| Cód. Ref. | SV 9681.208 |
| Descrição do produto | Para montagem posterior em portas parciais. As régua perfuradas para montagem possuem um esquema de perfurações em intervalos de 25 mm e podem ser utilizadas para instalações personalizadas, como canaletas de cabos, suportes de conduítes, etc., na parte interna das portas. Diâmetro das perfurações da régua perfurada para montagem: 4,5 mm. |
| Material | Chapa de aço de 1 mm |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Comprimento | 598 mm |
| Dimensões | Comprimento: 598 mm |
| Adequado para | Largura: 800 mm |
| OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DO OR_HEIGHTS | 150 - 800 mm |
| Emb. | 10 unid. |
| Peso líquido | 1,9 kg |

Recursos

| | |
|---|---|
| Peso bruto | 1,914 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 6,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000386 |
| ECLASS 8.0 | 27400501 |
| Descrição do produto | SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm |

Aprovações

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Explicações | Declaración de conformidad UK |
|-------------|-------------------------------|