
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9681.566

# Chapas de teto para flanges para entrada de cabos

Estado: 10-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# SV 9681.566 - Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para VX, VX IT

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 9681.566
Descrição do produto	Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado.
Material	Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície	Pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Number of required cable entry glands	4
Adequado para	Largura: = 600 mm Profundidade: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3.5
Peso bruto	4
PCF/emb (cadle to gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177926608
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

© Rittal 2025 2

## Aprovações

Explicações

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3