


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.324

**Cobertura de acabamento frontal
em cima**

Estado: 13-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.324 - Cobertura de acabamento frontal em cima para VX

Como acabamento superior no caso de utilização das portas parciais.



Recursos

| | |
|-------------------------|---|
| Cód. Ref. | SV 9682.324 |
| Modelo | fechado |
| Descrição do produto | Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas. |
| Material | Chapa de aço de 1,5 mm |
| Superfície | Pintura texturizada |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Dimensões | Altura: 300 mm |
| Adequado para | Largura: = 400 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 1,96 kg |
| Peso bruto | 2,28 kg |
| PCF/emb (cadle to gate) | 8,6 kg CO2 eq (Cat B) |

Recursos

| | |
|---|---|
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000456 |
| ECLASS 8.0 | 27142423 |
| Descrição do produto | VX Painel frontal topo IP 54, WH: 400x300 mm chapa de aço |

Aprovações

| | |
|-------------|--|
| Aprovações | DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Explicações | Declaración de conformidad UK |