


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.628

Placa de montagem parcial

Estado: 13-02-2026 (Fonte: ittal.com/pt-pt)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9683.628 - Placa de montagem parcial para lateral de espaço funcional

Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SV 9683.628 |
| Modelo | fechado |
| Descrição do produto | Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4. |
| Material | Chapa de aço de 2 mm |
| Superfície | Galvanizado |
| Escopo de fornecimento | Inclui cantoneiras e material de fixação |
| Para espaços funcionais com altura | 800 mm |
| Dimensões | Largura: 1.102 mm Altura: 793 mm |
| Adequado para | Largura: = 1.200 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 17.48 |
| Peso bruto | 17.98 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 68,5 kg CO ₂ eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| EAN | 4028177935112 |

Recursos

ETIM 9 EC000213

ECLASS 8.0 27400613

Aprovações

Explicações Declaración de conformidad UK