


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9684.004

Barra E-Cu perfurada

Estado: 17-01-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION



CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9684.004 - Barra E-Cu perfurada



Recursos

Cód. Ref.	SV 9684.004
Descrição do produto	Barras com perfurações integradas.
Material	E-Cu F30
Comprimento	385 mm
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Dimensões	Comprimento: 385 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.68
Peso bruto	1.78
Teor de cobre (kg / unidade)	1.68
Número da tarifa alfandegária	74071000
EAN	4028177951181
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaración de conformidad UK
