


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9684.006**

**Barra E-Cu perfurada**

Estado: 18-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION




CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9684.006 - Barra E-Cu perfurada



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9684.006
Descrição do produto	Barras com perfurações integradas.
Material	E-Cu F30
Comprimento	585 mm
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Dimensões	Comprimento: 585 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	2,58 kg
Peso bruto	2,68 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	2,58
Número da tarifa alfandegária	74071000
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Descrição do produto	SV busbars E-Cu with integral punchings, length 585 mm

# Aprovações

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK