



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9684.010**

**Barra E-Cu perfurada**

Estado: 09-12-2025 (Fonte: [ittal.com/pt-pt](http://ittal.com/pt-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION



CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9684.010 - Barra E-Cu perfurada



## Recursos

Cód. Ref.	SV 9684.010
Descrição do produto	Barras com perfurações integradas.
Material	E-Cu F30
Comprimento	985 mm
Normas	DIN EN 13 601
Diâmetro	50 mm x 10 mm
Hole diameter	11,5 mm
Dimensões	Comprimento: 985 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.38
Peso bruto	4.4
Teor de cobre (kg / unidade)	4.38
Número da tarifa alfandegária	74071000
EAN	4028177951211
ETIM 9	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK

---