

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.030

Suporte de barramento

Estado: 05-04-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.030 - Suporte de barramento para montagem modular de barramento (no teto)

Para a montagem modular de sistemas de barramento no teto entre dois armários.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9686.030
Descrição do produto	Para a montagem modular de sistemas de barramento de 3 ou 4 polos compostos por barras chatas em cobre entre dois armários.
Material	Plástico duroplástico Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para barras	50 x 10
Distância entre os centros das barras	80 mm
Indicação de montagem	Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais) Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0

Aprovações

Aprovações

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

Explicações

Declaración de conformidad UK