Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9686.040 Suporte de barramento

Estado: 09-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



SV 9686.040 - Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no teto)

Para a passagem de sistemas de barramento no teto.

Recursos

| Cód. Ref. | SV 9686.040 |
|--|--|
| Descrição do produto | |
| Material | Plástico duroplástico Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94 |
| Cor | Semelhante a RAL 9005 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Adequado para barras | 50 x 10 |
| Distância entre os centros das barras | 80 mm |
| Indicação de montagem | Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais) Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500 |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 3.6 |
| Peso bruto | 3.76 |
| Número da tarifa alfandegária | 85469010 |
| EAN | 4028177935662 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

© Rittal 2025

Aprovações

| Aprovações | DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
|-------------|---------------------------------------|
| Explicações | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3