


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.040

Suporte de barramento

Estado: 09-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.040 - Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no teto)

Para a passagem de sistemas de barramento no teto.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9686.040
Descrição do produto	
Material	Plástico duroplástico Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para barras	50 x 10
Distância entre os centros das barras	80 mm
Indicação de montagem	Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais) Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3,6 kg
Peso bruto	3,76 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV Suporte barramento 4 polos 80mm 50x10

Aprovações

Aprovações

DNV
Lloyds Register

Explicações

Declaración de conformidad UK