


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9686.040**

**Suporte de barramento**

Estado: 18-02-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9686.040 - Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no teto)

Para a passagem de sistemas de barramento no teto.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9686.040
Descrição do produto	
Material	Plástico duroplástico Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor	Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para barras	50 x 10
Distância entre os centros das barras	80 mm
Indicação de montagem	Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais) Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.	2 unid.
Peso líquido	3,6 kg
Peso bruto	3,76 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV Suporte barramento 4 polos 80mm 50x10

# Aprovações

---

Aprovações	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicações	Declaración de conformidad UK

---