


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.070

Suporte de barramento

Estado: 09-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.070 - Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no lado de trás)

Para a passagem de sistemas de barramento no lado de trás do armário.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9686.070
Descrição do produto	
Material	Plástico duroplástico Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor	Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Adequado para barras	50 x 10
Distância entre os centros das barras	185 mm
Indicação de montagem	Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais) Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.	2 unid.
Peso líquido	2,8 kg
Peso bruto	3,06 kg
Número da tarifa alfandegária	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descrição do produto	SV busbar holder, 3-pole, 185 mm, for E-Cu 50 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0

Aprovações

Explicações

Declaración de conformidad UK