## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## CS 9781.660 Lateral parafusada

Estado: 02-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



## CS 9781.660 - Lateral parafusada para CS Toptec, montagem modular

Lateral dupla parafusada incluindo peças laterais do teto.

## Recursos

| Cód. Ref.                                      | CS 9781.660  |
|--|--|
| Material                                       | Alumínio AlMg3   |
| Superfície                                     | Pintura eletrostática a pó<br>Poliéster puro resistente a raios UV                         |
| Cor  | RAL 7035   |
| Escopo de fornecimento                         | Laterais<br>Peças laterais do teto<br>Inclui material de aterramento e fixação             |
| Adequado para                                  | Tipo de caixa: CS Toptec, montagem modular<br>Altura: = 1.600 mm<br>Profundidade: = 600 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55  |
| Grau de proteção NEMA                          | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Material básico                                | Alumínio   |
| Emb.   | 2 unid.  |
| Peso líquido                                   | 34   |
| Peso bruto                                     | 43.5   |
| EAN  | 4028177986084  |
| ETIM 9   | EC002524   |
| ETIM 8   | EC002524   |
| ECLASS 8.0                                     | 27182101   |
|  |  |

© Rittal 2025