


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9781.860

Lateral parafusada

Estado: 07-12-2025 (Fonte: ittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9781.860 - Lateral parafusada para CS Toptec, montagem modular

Lateral dupla parafusada incluindo peças laterais do teto.

Recursos

Cód. Ref.	CS 9781.860
Material	Alumínio AlMg3
Superfície	Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Laterais Peças laterais do teto Inclui material de aterramento e fixação
Adequado para	Tipo de caixa: CS Toptec, montagem modular Altura: = 1.800 mm Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Material básico	Alumínio
Emb.	2 unid.
Peso líquido	36
Peso bruto	48.5
EAN	4028177986213
ETIM 9	EC002524
ETIM 8	EC002524
ECLASS 8.0	27182101