

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9782.828

## CS Toptec, montagem modular

Estado: 10-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9782.828 - CS Toptec, montagem modular

Armário modular para exteriores com laterais duplas, base soleira de 100 mm, porta, painel traseiro e teto de proteção contra chuva para montagem modular sem deixar vãos. O quadro completo do armário está disponível para uma instalação interna eficiente e versátil. O armário está preparado para a instalação de um condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral.



## Recursos

|            |   |
|------------|---|
| Cód. Ref.  | CS 9782.828   |
| Modelo     | para montagem modular<br>Com recorte para condicionador de ar outdoor de 2 - 5 kW   |
| Material   | Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)<br>Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AIMg3<br>Teto de proteção contra chuva: alumínio |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó<br>Poliéster puro resistente a raios UV  |
| Cor        | RAL 7035  |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Escopo de fornecimento                         | Armário modular para exteriores com laterais duplas<br>Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação<br>Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027<br>Painel traseiro<br>Teto de proteção contra chuva<br>Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro |
| Dimensões                                      | Largura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidade: 800 mm   |
| Dimensões                                      | Altura total: 2.145 mm<br>Altura do teto de proteção contra chuva: 45 mm<br>Altura da base soleira: 100 mm  |
| Quantidade de portas                           | 1   |
| Fecho  | Modelo do fecho: Sistema de fecho de 4 pontos<br>Quantidade de fechos: 1<br>Aplicação do fecho: BJ20027   |
| Placa flangeada                                | Tamanho: 2<br>Quantidade: 2   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Grau de proteção NEMA                          | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Código IK                                      | IK10  |
| Nota   | Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna)<br>Para a montagem de um armário individual, são necessárias as laterais modulares para o CS Toptec   |
| Nota sobre o código de referência              | É necessário um condicionador de ar para fechar o recorte   |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 82 kg   |

## Recursos

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Peso bruto                    | 92 kg  |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |
| Descrição do produto          | CS Toptec, montagem modular, LAP: 800x2000x800 mm, com recorte para condicionador de ar Outdoor 2 - 5 kW |

## Aprovações

---

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Explicações | Declaration of conformity |
|-------------|---------------------------|