

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9784.540

Armário básico outdoor

Estado: 25-06-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9784.540 - Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | CS 9784.540 |
| Descrição do produto | Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. |
| Material | Alumínio AlMg3 |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó Poliéster puro resistente a raios UV |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado Armário básico com chapa de base tripartida Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027 Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro Teto de proteção contra chuva |

Recursos

| | |
|---|--|
| Dimensões | Largura: 1.200 mm Altura: 1.200 mm Profundidade: 500 mm |
| Dimensões | Altura total: 1.355 mm Largura do teto de proteção contra chuva: 1.250 mm Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm Profundidade do teto de proteção contra chuva: 550 mm Largura interna: 1.112 mm Altura interna: 1.112 mm Profundidade interna: 449 mm Altura da base soleira: 100 mm |
| Design Centre bar | Com travessa central removível, 2 portas com fecho |
| Quantidade de portas | 2 |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Type 3R |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Código IK | IK10 |
| Nota | O armário com largura de 1200 mm possui dois painéis de montagem com 600 mm de largura |
| Material básico | Alumínio |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 66 kg |
| Peso bruto | 71 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | Armário básico outdoor, LAP: 1200x1200x500 mm, alumínio, com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva, porta dupla na frente |

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity