


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9791.025

Caixa outdoor para fixação na parede

Estado: 03-07-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9791.025 - Caixa outdoor para fixação na parede

Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa



Recursos

Cód. Ref.	CS 9791.025
Descrição do produto	Caixas Outdoor para fixação em parede ou em mastro. Conceito de caixa dentro da caixa
Material	Caixa e placa de montagem: alumínio AIMg3 Porta da caixa interna: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície	Caixa: pintura eletrostática a pó, poliéster puro resistente a raios UV
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado Caixa interna com placa de montagem, placa flangeada e fecho de segurança Cantoneiras para termostato para a temperatura interna do armário ou higrostatato Caixa externa com tampa design e fecho de segurança 3524 E 2 trilhos com perfil em C no painel traseiro
Dimensões	Largura: 420 mm Altura: 560 mm Profundidade: 210 mm

Recursos

Dimensões internas	Largura interna: 330 mm Altura interna: 420 mm Profundidade interna: 145 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	320 mm x 410 mm
Caixa interna	Largura: 350 mm Altura: 440 mm Profundidade: 170 mm
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 55
Nota	Prazo de entrega sob consulta.
Material básico	Alumínio
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9,584 kg
Peso bruto	10,088 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	ARM.

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK
-------------	--