

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9888.500

## CS Toptec

Estado: 02-06-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9888.500 - CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica totalmente disponível para a montagem interna.



## Recursos

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cód. Ref.            | CS 9888.500   |
| Modelo               | Sem recorte   |
| Descrição do produto | Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica totalmente disponível para a montagem interna. |
| Material             | Quadro do armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)<br>Partes planas e acabamentos da base soleira: alumínio AIMg3<br>Teto de proteção contra chuva: alumínio   |
| Superfície           | Pintura eletrostática a pó<br>Poliéster puro resistente a raios UV  |
| Cor                  | RAL 7035  |

# Recursos

|  |   |
|--|---|
| Escopo de fornecimento                         | Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado<br>Quadro do armário com esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no quadro do teto e da base bem como perfis verticais com 2 níveis de fixação<br>Porta dianteira com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027<br>Lateral à esquerda e à direita<br>Painel traseiro<br>Teto de proteção contra chuva<br>Base soleira com placas flangeadas e acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro |
| Dimensões                                      | Largura: 800 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidade: 800 mm   |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55   |
| Grau de proteção NEMA                          | NEMA 3R<br>NEMA 12  |
| Código IK                                      | IK10  |
| Nota   | Todas as partes planas são duplas com aterramento (a parte externa é aterrada através da parte interna)<br>A linha CS Toptec é a base de soluções de projetos outdoor, que podem ser solicitados pelos seguintes números de referência: 9774.099 para modelos individuais e 9774.005 para módulos   |
| Material básico                                | Alumínio  |
| Emb.   | 1 unid.   |
| Peso líquido                                   | 112,5 kg  |
| Peso bruto                                     | 117,5 kg  |
| Número da tarifa alfandegária                  | 94032080  |
| ETIM 9   | EC000261  |
| ECLASS 8.0                                     | 27180101  |
| Descrição do produto                           | CS TopTec Enclosure WHD: 800x1800x800 mm closed   |

# Aprovações

---

Explicações

Declaration of conformity