

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Держатель предохранителей

Состояние: 02.05.2025 (Источник: rittal.com/ru-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Держатель предохранителей

3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.

Функции

Арт. №	SV 3418.010
Материал	Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Защита от прикосновения: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Fuse inserts	D 02-E 18 (втулка)
Rated insulation voltage	690 V
Номинальный ток макс.	63 A
Указание	Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Размер	Ширина: 27 мм Высота: 209 мм
Подключение круглых проводов сечением	1,5 - 25 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Номинальное рабочее напряжение	400 V, 3~
Кол-во полюсов	3-пол.

Функции

Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)	400 В (DC)
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)	400 В (DC)
Упаковка	10 шт.
Вес	1,69 кг
Вес нетто	1.69
Gross weight	1.78
Доля меди (кг / штук)	0.018
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177674929
ETIM 8	EC001644
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии