

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7492.300

Направляющая шина для тяжелого оборудования

Состояние: 30.06.2025 (Источник: rittal.com/ru-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7492.300 - Направляющая шина для тяжелого оборудования для сетевых шкафов TS с двумя крепежными уровнями

Для сетевых шкафов TS с двумя крепежными плоскостями, для поддержки тяжелого оборудования.

Функции

Арт. №	DK 7492.300
Исполнение	Для жесткого монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями
Описание продукта	Для поддержки тяжелого оборудования. Направляющие шины просто подвешиваются профильные шины с загибом и фиксируются винтами. Комбинированное использование с дополнительными направляющими по глубине, или в шкафах шириной 800 мм с дополнительным креплением профильных шин, предотвращает возможное перекашивание профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	298 мм
Нагрузочная способность	80 кг, статическая нагрузка
Указание	Не используется в комбинации с 19" монтажной рамой Please select slide rails according to the relevant 482.6 mm (19") distance between levels. If combining with L-shaped mounting angles, a mounting adaptor for L-shaped mounting angles must be used.
Опорная поверхность	Ширина: 55 мм Глубина: 261 мм
Упаковка	2 шт.

Функции

Вес	0,694 кг
Вес нетто	0.588
Gross weight	0.694
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177221680
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261