

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.110

PDU international, исполнение basic

Состояние: 29.06.2025 (Источник: rittal.com/ru-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.110 - PDU international, исполнение basic

Электрораспределение для IT-стоек в различных исполнениях. Вход со штекером CEE (16 A/32 A) и розетками C13 и C19. Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Функции

Арт. №	DK 7955.110
Исполнение	PDU Basic
Описание продукта	Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал	Алюминий, анодированный
Размер	Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 970 мм
Кол-во розеток и тип	24 x C13 / 4 x C19
Розетки	24 x Розетка для маломощного оборудования C13 4 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)	16 A
Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	CEE
Директивы	Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты	EN 60950-1
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %

Функции

Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Подходит для	Тип корпуса: TS IT: ≥ 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	3,333 кг
Вес нетто	3.133
Gross weight	3.333
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177684911
E-Number Sweden	E7239989
ETIM 7.0	EC000330
ECLASS 8.0	27142604