


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.630 OM-адаптер

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/ru-ru](http://rittal.com/ru-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.630 - OM-адаптер с пружинной клеммой



## Функции

|  |  |
|--|--|
| Арт. №                                       | SV 9340.630  |
| Материал                                     | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0  |
| Цвет   | Корпус: RAL 7035   |
| Номинальный ток макс.                        | 65 А   |
| Номинальное рабочее напряжение               | 690 В, 3~  |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 мм  |
| Тип несущих шин                              | TS 55E   |
| Кол-во полюсов                               | 3-пол.   |
| Указание к арт. №                            | В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61439-1, допускается нагрузка по току до 80 А |
| Размер                                       | Ширина: 55 мм<br>Высота: 208 мм  |
| Подключение круглых проводов сечением        | 2,5 - 16 мм <sup>2</sup>   |
| Количество/высота несущих шин                | 1 / 10 мм  |
| Подходит для шин                             | Высота: 5, 10 мм   |
| Несущая рама (Ш x В)                         | 55 мм x 170 мм   |

## Функции

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Упаковка              | 1 шт.  |
| Вес                   | 0,32 кг  |
| Вес нетто             | 0,32 kg  |
| Gross weight          | 0,33 kg  |
| Доля меди (кг / штук) | 0,059  |
| Код ТНВЭД             | 85369095   |
| ETIM 7.0              | EC001531   |
| ECLASS 8.0            | 27370304   |
| Описание продукта     | SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 2,5-16 мм <sup>2</sup> , ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55E |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping              |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |