

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1001.600

Kompaktapparatskåp AE

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1001.600 - Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.

Features

Art. nr.	AE 1001.600
Material	Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålblåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm
Mått för montageplåt (B × H)	162 mm x 275 mm
Antal dörrar	1
Antal lås	1
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås Material lock: Zinkgjutgods, förnicklat
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,56 kg

Features

Bruttovikt	3,76 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AE Kompaktapparatskåp, BHD: 200 x 300 x 120 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK