


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1010.000

Apparatskåp AX, rostfritt stål

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1010.000 - Apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.



Features

Art. nr.	AX 1010.000
Material	Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipt, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130° Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66

Features

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 600 mm Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr	1,5 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)	550 mm x 575 mm
Antal dörrar	1
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås Material lock: Zinkgjutgods
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19,9 kg
Bruttovikt	20,14 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Kompaktapparatskåp, BHD: 600x600x210 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, två vridlås

Approvals

Approvals

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explanations

Konformitetsförklaring