

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1015.600

Kompaktapparatskåp AE

State: 2026-05-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1015.600 - Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | AE 1015.600 |
| Material | Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålblåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad |
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr(ar) Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 4X |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 500 mm Djup: 210 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 354 mm x 475 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lås | 2 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås Material lock: Zinkgjutgods, förnicklat |
| Grundmaterial | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 12,65 kg |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Bruttovikt | 12,9 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AE Kompaktapparatskåp, BHD: 400 x 500 x 210 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, två vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |