

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1018.000

## Apparatskåp AX, rostfritt stål

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1018.000 - Apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.



## Features

Art. nr.	AX 1018.000
Material	Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålblåt Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipt, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130° Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.000 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm

# Features

Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)	945 mm x 975 mm
Antal dörrar	2
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås Material lock: Zinkgjutgods
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	60,5 kg
Bruttovikt	64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	209,29
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x1000x300 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med dubbeldörr, två vridlås

# Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring PCF-declaration