

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500

Kompaktapparatskåp AE

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - Kompaktapparatskåp AE

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Features

Art. nr.	AE 1030.500
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 380 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm
Materialtjocklek dörr	1,5 mm
Materialtjocklek låda	1,38 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Mått för montageplåt (B x H)	334 mm x 275 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Antal lås	1

Features

Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 3 Antal: 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Bruttovikt	7,4 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AE Kompaktapparatskåp, BHD: 380 x 300 x 155 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås

Approvals

Approvals	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK