

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1030.500

Kompaktapparatskåp AE

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1030.500 - Kompaktapparatskåp AE

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | AE 1030.500 |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 380 mm Höjd: 300 mm Djup: 155 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,5 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,38 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 334 mm x 275 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Variabel dörrupphängning | Yes |
| Antal lås | 1 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Plåtfläns | Storlek: 3 Antal: 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Bruttovikt | 7,4 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AE Kompaktapparatskåp, BHD: 380 x 300 x 155 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |