

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1037.500**

**Kompaktapparatskåp AE**

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1037.500 - Kompaktapparatskåp AE

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

## Features

Art. nr.	AE 1037.500
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 800 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	3 mm
Mått för montageplåt (B × H)	349 mm x 770 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Antal lås	2

# Features

---

Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 4 Antal: 1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	24,272 kg
Bruttovikt	25,8 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AE Kompaktapparatskåp, BHD: 400 x 800 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås

# Approvals

---

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK