

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1039.000

Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1039.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



Features

| | |
|--------------|---|
| Art. nr. | AX 1039.000 |
| Fördelar | Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm |
| Materialtjocklek dörr | 1,5 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,25 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 550 mm x 355 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Variabel dörrupphängning | Yes |
| Antal lås | 1 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Plåtfläns | Storlek: 4 Antal: 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Nettovikt | 14,274 kg |
| Bruttovikt | 14,4 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 57,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Kompaktapparatskåp, BHD: 600x380x210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |