

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1054.000

## Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1054.000 - Apparatetskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



## Features

|              |   |
|--------------|---|
| Art. nr.     | AX 1054.000   |
| Fördelar     | Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör<br>Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra<br>Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena<br>Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel |
| Material     | Skåp: Stålplåt<br>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning  |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt: förzinkad   |
| Färg         | RAL 7035  |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning             | Skåp med dörr(ar)<br>Plåtfläns(ar) i botten<br>Montageplåt<br>Dörrhålslist<br>Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Typ 12  |
| IK-kod                             | IK10  |
| Dimension                          | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 600 mm<br>Djup: 250 mm   |
| Materialtjocklek dörr              | 1,5 mm  |
| Materialtjocklek låda              | 1,5 mm  |
| Materialtjocklek montageplåt       | 2,5 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 550 mm x 575 mm   |
| Antal dörrar                       | 1   |
| Variabel dörrupphängning           | Yes   |
| Antal lås                          | 2   |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 2<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås                           |
| Plåtfläns                          | Storlek: 4<br>Antal: 1  |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nettovikt                      | 23,278 kg   |
| Bruttovikt                     | 23,4 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 85,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 94032080  |
| ETIM 9                         | EC000261  |
| ETIM 8                         | EC000261  |
| ECLASS 8.0                     | 27180101  |
| Produktbeskrivning             | AX Kompaktapparatskåp, BHD: 600x600x250 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås             |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                       |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK<br>PCF-declaration |