

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1096.000

# Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-07-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1096.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



## Features

|              |  |
|--------------|--|
| Art. nr.     | AX 1096.000  |
| Fördelar     | <p>Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör</p> <p>Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra</p> <p>Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena</p> <p>Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel</p> |
| Material     | <p>Skåp: Stålplåt</p> <p>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning</p>  |
| Ytbehandling | <p>Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack</p> <p>Montageplåt: förzinkad</p>   |
| Färg         | RAL 7035   |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning             | Skåp med dörr(ar)<br>Plåtfläns(ar) i botten<br>Montageplåt<br>Dörrhålslist<br>Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Typ 12   |
| IK-kod                             | IK10  |
| Dimension                          | Bredd: 1.000 mm<br>Höjd: 600 mm<br>Djup: 300 mm   |
| Materialtjocklek dörr              | 2 mm  |
| Materialtjocklek låda              | 1,5 mm  |
| Materialtjocklek montageplåt       | 2,5 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 950 mm x 575 mm   |
| Antal dörrar                       | 2   |
| Antal lås                          | 2   |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås   |
| Plåtfläns                          | Storlek: 6<br>Antal: 2  |
| Grundmaterial                      | Stålplåt  |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 42,243 kg   |
| Bruttovikt                         | 42,778 kg   |
| Tullvarukod                        | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |
| ETIM 8                             | EC000261  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |

# Features

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produktbeskrivning | AX kompaktapparatskåp, BxHxD: 1000 x 600 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, dubbeldörr, med två vridlås |
|--------------------|---|

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION<br>Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |