

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1100.000

Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-05-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1100.000 - Apparatetskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



Features

| | |
|--------------|---|
| Art. nr. | AX 1100.000 |
| Fördelar | Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning | Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Dimension | Bredd: 1.000 mm Höjd: 760 mm Djup: 210 mm |
| Materialtjocklek dörr | 2 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,5 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 2,5 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 945 mm x 735 mm |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal lås | 2 |
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Plåtfläns | Storlek: 3 Antal: 2 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 46,5 kg |
| Bruttovikt | 49 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 144,9 kg CO2 eq (Cat B) |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x760x210 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, två vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Kapslingsklass |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration |