

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1114.000

Apparatskåp AX, stålplåt

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1114.000 - Apparatskåp AX, stålplåt

Kompaktskåpet AX har infästningspunkter i tak, botten och sidor som kopieras från det kända 25mm mönstret i VX25-skåpet. Tack vare detta unika, patenterade systemet är skåpet redo för alla tänkbara utbyggnader och uppdateringar. Utan att borra kan skenor, systemkomponenter och andra tillbehör monteras eller uppdateras enkelt, snabbt och säkert.



Features

Art. nr.	AX 1114.000
Fördelar	<p>Fler inredningsmöjligheter genom integrerade höljesnockar med 25 mm-system-mallar i kombination med skenan för inredning och vår omfattande systemtillbehör</p> <p>Bevara skyddsarten (UL-godkännande) genom montering av skenan för inredning utan att borra</p> <p>Extra monteringsnivåer och högre bärlast genom golvinredningskena</p> <p>Enkel planering och konfiguration med Rittal Konfigurator RiPanel</p>
Material	<p>Skåp: Stålplåt</p> <p>Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning</p>
Ytbehandling	<p>Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack</p> <p>Montageplåt: förzinkad</p>
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Dörrhålslist Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK10
Dimension	Bredd: 1.000 mm Höjd: 1.400 mm Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr	2 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)	945 mm x 1.375 mm
Antal dörrar	2
Variabel dörrupphängning	Yes
Lås	Utförande för lås: 3-punkts låssystem Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns	Storlek: 6 Antal: 2
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	82,9 kg
Bruttovikt	88,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	275,27 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Kompaktapparatskåp, BHD: 1000x1400x300 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, med 3-punktslåssystem

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Kapslingsklass
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration