

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1303.000

## Apparatskåp AX, rostfritt stål

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1303.000 - Apparatskåp AX, rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.



## Features

Art. nr.	AX 1303.000
Material	Skåp: Rostfritt stål Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning Montageplåt: Stålplåt Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130° Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
IK-kod	IK10

# Features

Dimension	Bredd: 380 mm Höjd: 380 mm Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr	1,5 mm
Materialtjocklek låda	1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Mått för montageplåt (B × H)	330 mm x 355 mm
Antal dörrar	1
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås Material lock: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9,31 kg
Bruttovikt	10,29 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	38,08
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Kompaktapparatskåp, BHD: 380x380x210 mm, rostfritt stål 1.4404, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås

# Approvals

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
PCF-declaration