


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1319.600

# Kompaktapparatskåp HD, med två dörrar

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Kompaktapparatskåp HD, med två dörrar

Skåplösning anpassad till behoven inom livsmedelsindustrin. Taket framåtlutat 30°. Tätningen kan tydligt särskiljas från livsmedel tack vare den blå färgen



## Features

Art. nr.	HD 1319.600
Utförande	Hygienic Design-skåp
Material	Skåp och dörrar: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Montageplåt: Stålblåt Låsinsats HD: Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L) Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling	Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm Montageplåt: förzinkad Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning	Skåp slutet runt om Dörrar med intryckt tätning Montageplåt
Dimension	Bredd: 1.010 mm Höjd framtill: 1.250 mm Höjd baktill: 1.480 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	945 mm x 1.175 mm
Dörröppningsvinkel	125°
IK-kod	IK08

# Features

Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 3 Type 3X Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	91,2 kg
Bruttovikt	92,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	285,21
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	HD Kompaktapparatskåp, BHD: 1010 x 1250 (H1) x 1480 (H2) x 400 mm, rostfritt stål, 1.4301, med montageplåt, med gångjärnsförsedd dörr och silikontätning

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

# Approvals

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK  
PCF-declaration