

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1376.500

Kompaktapparatskåp AE

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1376.500 - Kompaktapparatskåp AE

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | AE 1376.500 |
| Material | Skåp: Stålplåt Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar) Plåtfläns(ar) i botten Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 4 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 760 mm Djup: 350 mm |
| Materialtjocklek dörr | 2 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,5 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 3 mm |
| Mått för montageplåt (B x H) | 549 mm x 730 mm |
| Antal dörrar | 1 |
| Variabel dörrupphängning | Yes |
| Antal lås | 2 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Lås | Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 2 Låsinsats: 3 mm dubbellås |
| Plåtfläns | Storlek: 5 Antal: 1 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 35,25 kg |
| Bruttovikt | 36 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AE Kompaktapparatskåp, BHD: 600 x 760 x 350 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |