

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1423.500 Plastskåp KS

State: 2026-05-30 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KS 1423.500 - Plastskåp KS

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.



Features

Art. nr.	KS 1423.500
Utförande	utan glasfönster
Material	Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande klämgummlist
Ytbehandling	Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt
Observera:	Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C.

Features

Kapslingsklass NEMA	NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 300 mm Djup: 150 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Mått för montageplåt (B × H)	145 mm x 250 mm
Antal dörrar	1
Variabel dörrupphängning	Yes
Antal lås	1
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Grundmaterial	Plast
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,179 kg
Bruttovikt	3,381 kg
Tullvarukod	94037000
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	KS Plastsåp, BHD: 200x300x150 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr

Approvals

Approvals	Bureau Veritas TÜV
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK