

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1448.500 Plastskåp KS

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1448.500 - Plastskåp KS

Vägglåda med dörr av glasfiberförstärkt, omättad polyester, med montageplåt. Alternativt med eller utan glasdörr. Kapslingsklass IP 56 resp. IP 66. Steglös djupjustering av montageplåtar tack vare flera montageplan i lådan. Flexibel inre dörrutbyggnad tack vare påpressade fastsättningsnockar i dörren. Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt plast.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | KS 1448.500   |
| Utförande              | med glasfönster   |
| Material               | Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK<br>Dörr: inskummad PU-tätning runt om<br>Montageplåt: Stålplåt<br>Glasfönster: Akrylglas, 3,0 mm med omgivande klämrumm  |
| Ytbehandling           | Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad<br>Montageplåt: förzinkad  |
| Färg                   | Liknar RAL 7035   |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås<br>Montageplåt<br>Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist<br>Sidopressade C-profiler för steglös justering i djupled av montageplåt<br>Fönster i dörren |

# Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Observera:                         | Effekterna av långvarig UV-strålning (solljus) tillsammans med vind och regn kan leda till optiska skönhetsfel på ytan. Skyddet av inbyggda elektriska komponenter berörs inte av detta. Om skåpen inte kan skyddas mot UV-strålning rekommenderar vi att PUR-lack används. Tillåten omgivningstemperatur -30 °C till +75 °C. |
| Kapslingsklass NEMA                | NEMA 12   |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 56   |
| IK-kod                             | IK08  |
| Dimension                          | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 400 mm<br>Djup: 200 mm   |
| Materialtjocklek montageplåt       | 2,5 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)       | 345 mm x 350 mm   |
| Antal dörrar                       | 1   |
| Variabel dörrupphängning           | Yes   |
| Antal lås                          | 2   |
| Lås                                | Utförande för lås: Vridlås<br>Antal lås: 2<br>Låsinsats: 3 mm dubbellås   |
| With viewing window                | Yes   |
| Grundmaterial                      | Plast   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 7,454 kg  |
| Bruttovikt                         | 7,846 kg  |
| Tullvarukod                        | 94037000  |
| ECLASS 8.0                         | 27180101  |
| Produktbeskrivning                 | KS Plastsåp, BHD: 400x400x200 mm glasfiberstärkt omättad polyester, med montageplåt, med dörr, Fönsterdörr  |

# Approvals

---

Approvals

Bureau Veritas  
TÜV

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK