

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1449.000 Plastskåp AX

State: 2026-04-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1449.000 - Plastskåp AX med fönster

AX plastskåp med fönster är mycket lämpliga för tillämpningar i krävande miljöer. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.



## Features

Art. nr.	AX 1449.000
Utförande	med fönster
Material	Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Glasfönster: Polykarbonat Brandklassad enligt UL 94-V0 Halogenfri
Ytbehandling	Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad
Färg	Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning	Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr med fönster, 3 mm dubbellås Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist

# Features

Observera:	Vid användning under lång tids inverkan av UV-strålning (solljus) och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack så att ytans utseende inte försämras. Pris och leveranstid vid förfrågan.
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 56
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12
Kapslingsklass	II (vid 1000 V AC)
IK-kod	IK09
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 600 mm Djup: 200 mm
Materialtjocklek montageplåt	3 mm
Mått för montageplåt (B × H)	305 mm x 525 mm
Dörröppningsvinkel	130°
Antal lås	2
With viewing window	Yes
Grundmaterial	Plast
Standarder	Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1)
Montagekrav	För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad. Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin

# Features

---

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	11,8 kg
Bruttovikt	12,14 kg
Tullvarukod	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	AX Plastsåp, BHD: 400 x 600 x 200 mm, med fönster

# Approvals

---

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK