


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1453.000 Plastskåp AX

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1453.000 - Plastskåp AX utan fönster

AX plastskåp är mycket lämpliga för tillämpningar i krävande miljöer. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | AX 1453.000 |
| Utförande | utan fönster |
| Material | Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK Dörr: inskummad PU-tätning runt om Montageplåt: Stålplåt Brandklassad enligt UL 94-V0 Halogenfri |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad Montageplåt: förzinkad |
| Färg | Liknar RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr, 3 mm dubbellås Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Montageplåt Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist |
| Observera: | Vid användning under lång tids inverkan av UV-strålning (solljus) och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack så att ytans utseende inte försämras. Pris och leveranstid vid förfrågan. |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Kapslingsklass | II (vid 1000 V AC) |
| IK-kod | IK09 |
| Dimension | Bredd: 500 mm Höjd: 500 mm Djup: 300 mm |
| Materialtjocklek montageplåt | 3 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 405 mm x 425 mm |
| Dörröppningsvinkel | 130° |
| Antal lås | 2 |
| Grundmaterial | Plast |
| Standarder | Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1) |
| Montagekrav | För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad. Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 13,8 kg |
| Bruttovikt | 14,48 kg |
| Tullvarukod | 94037000 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | AX Plastskåp, BHD: 500 x 500 x 300 mm, utan fönster |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Ytbehandling Kapslingsklass |
| Explanations | Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |
